

Hartig

Bygelmikrometer, mätområde: 50-75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	420542 50-75
GTIN	4250099600223
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än DIN 863. Fastsättning med hjälp av spännanordning. Med framflyttat känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

Lämpar sig särskilt väl för kvalitetstestning tack vare 5 µm direktavläsning.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	25 mm
Kalibrering	B1
Utförande spindel	härdat stål, slipat
spindel-Ø	8 mm
avläsning	0,005 mm
mätområde	50 - 75 mm
felgräns	2 µm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Norm	Verkstadsnorm
Känselvred	ja

Isoleringskydd	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100