

Hartig

bygelmikrometer med tallriksmätytor Ø 25mm, Mätområde: 25-50mm**Beställningsdata**

Ordernummer	422990 25-50
GTIN	4250099616361
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Mätplatta av härdat stål i plant utförande **utan fördjupning**. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än **DIN 863**. Låsning med klämanordning. Med känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

För mätning av kuggbredder hos cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,6.

Teknisk beskrivning

Utförande avläsningsdelar	graverad, svart
Utförande spindel	härdat stål, slipat
Kalibrering	B1
Låsning	med klämanordning.
Mättrummans Ø	24 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	8 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	25 - 50 mm
Utförande manöverenhet	Isoleringsskydd

felgräns	4 µm
Norm	Verkstadsnorm
Känselvred	ja
Mättallrik	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 25 mm	421100 25
-----------------------------------	-----------