

Hartig

bygelmikrometer med tallriksmätytor \varnothing 25mm, Mätområde: 50-75mm**Beställningsdata**

Ordernummer	422990 50-75
GTIN	4250099616378
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Mätplatta av härdat stål i plant utförande **utan fördjupning**. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än **DIN 863**. Låsning med klämanordning. Med känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

För mätning av kuggbredder hos cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,6.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,01 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
Låsning	med klämanordning.
Utförande manöverenhet	Isoleringsskydd
Utförande spindel	härdat stål, slipat
spindel- \varnothing	8 mm
mätområde	50 - 75 mm
Utförande avläsningsdelar	graverad, svart
Kalibrering	B1
Mättrummans \varnothing	24 mm

felgräns	5 µm
Norm	Verkstadsnorm
Känselvred	ja
Mättallrik	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------