


Hartig

**bygelmikrometer med tallriksmätytor  $\varnothing$  25mm, Mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	422990 75-100
GTIN	4250099616385
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Mätplatta av härdat stål i plant utförande **utan fördjupning**. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än **DIN 863**. Låsning med klämanordning. Med känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**Användningsdata:**

För mätning av kuggbredder hos cylindriska och snedskurna kuggjul från modul 0,6.

**Teknisk beskrivning**

Utförande manöverenhet	Isoleringsskydd
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
Mättrummans gradering	1/100 mm
Utförande spindel	härdat stål, slipat
mätområde	75 - 100 mm
Mättrummans $\varnothing$	24 mm
spindel- $\varnothing$	8 mm
Utförande avläsningsdelar	graverad, svart
Låsning	med klämanordning.

felgräns	5 µm
Norm	Verkstadsnorm
Känselvred	ja
Mättallrik	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

### Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100

### Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------