

Hartig

bygelmikrometer med tallriksmätytor \varnothing 30mm, mätområde: 125-150mm**Beställningsdata**

Ordernummer	422992 125-150
GTIN	4250099616552
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Mätplatta av härdat stål i plant utförande **utan fördjupning**. Härdad och slipad mätspindel. Högre noggrannhet än **DIN 863**. Låsning med klämanordning. Med känselvred och isoleringsskydd. Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Användningsdata:

För mätning av kuggbredder hos cylindriska och snedskurna kugghjul från modul 0,6.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	B1
Låsning	med klämanordning.
Utförande spindel	härdat stål, slipat
Mättrummans gradering	1/100 mm
Mättrummans \varnothing	24 mm
Utförande avläsningsdelar	graverad, svart
Utförande manöverenhet	Isoleringsskydd
mätområde	125 - 150 mm
avläsning	0,01 mm
spindel- \varnothing	8 mm

felgräns	6 µm
Norm	Verkstadsnorm
Känselfred	ja
Mättallrik	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 200 mm	022010 200
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 200 mm	022000 200