

ejendals

Köldskyddshandske, par, Tegera® 117, Handskstorlek: 11



Beställningsdata

Ordernummer	094821 11
GTIN	7392626010659
Artikelklass	04R

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 117. **Bekväm köldskyddshandske** helt av getnarvläder och nylon. Robust genom sina **förstärkningselement** på fingrar och tumme. Lämplig för precisionsarbeten på grund av den **utomordentliga fingertoppskänslan**. Med kardborrbandslås.

Utförande reklamtext:

Tegera® 117. **Bekväm köldskyddshandske** helt av getnarvläder och nylon. Robust genom sina **förstärkningselement** på fingrar och tumme. Lämplig för precisionsarbeten på grund av den **utomordentliga fingertoppskänslan**. Med kardborrbandslås.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Handskstorlek	11
Handskslag	Köldskyddshandske
Skyddskategori	Kategori II
Handskegenskap	Förstärkt tumgrepp
Handskegenskap	kardborrlås
Innehåll	12
Användningsdata	Flergångs
användningsområde	Allround
användningsområde	Precision
Norm	EN 511
Längd	230 mm
EN 388	2121X
EN 511	01X
Hållarmaterial	Getnarvskinn, nylon
Beläggningsvariant	Ingen beläggning
Färg	vit/svart
Produktslag	Köldskyddshandske