

ejendals

Köldskyddshandske, par, Tegera® 117, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 094821 10 |
| GTIN | 7392626010642 |
| Artikelklass | 04R |

Beskrivning

Utförande:

Tegera® 117. **Bekväm köldskyddshandske** helt av getnarvläder och nylon. Robust genom sina **förstärkningselement** på fingrar och tumme. Lämplig för precisionsarbeten på grund av den **utomordentliga fingertoppskänslan**. Med karborrbandslås.

Utförande reklamtext:

Tegera® 117. **Bekväm köldskyddshandske** helt av getnarvläder och nylon. Robust genom sina **förstärkningselement** på fingrar och tumme. Lämplig för precisionsarbeten på grund av den **utomordentliga fingertoppskänslan**. Med karborrbandslås.

Användningsdata:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Användning reklamtext:

Vid blåsiga, kalla eller fuktiga arbetsförhållanden.

Norm:

EN 388; EN 511

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Anmärkning reklamtext:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|---------------------|
| Handskstorlek | 10 |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Handskslag | Köldskyddshandske |
| Handskegenskap | Förstärkt tumgrepp |
| Handskegenskap | kardborrlås |
| Innehåll | 12 |
| Användningsdata | Flergångs |
| användningsområde | Allround |
| användningsområde | Precision |
| Norm | EN 511 |
| Längd | 230 mm |
| EN 388 | 2121X |
| EN 511 | 01X |
| Hållarmaterial | Getnarvskinn, nylon |
| Beläggningsvariant | Ingen beläggning |
| Färg | vit/svart |
| Produktslag | Köldskyddshandske |