

**HOLEX****Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A0616****Beställningsdata**

Ordernummer	547250 A0616
GTIN	4045197973870
Artikelklass	52D

**Beskrivning****Utförande:**

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och yteresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

**Användningsdata:**

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stål** kvaliteter, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

**Teknisk beskrivning**

totallängd	50 mm
Formbeskrivning	Cylinder
Tandningsfinhetsgrad	grov
Huvud-Ø	6 mm
Skaft-Ø	6 mm
förkortning tandning	INOX
huvudlängd	18 mm
Serie	Filtandning INOX
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Roterande fil

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Alu Mg	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		