



Roterande fil Filtandning INOX – grov, VHM, Typ: A1020



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 547250 A1020 |
| GTIN | 4045197973894 |
| Artikelklass | 52D |

Beskrivning

Utförande:

Den innovativa tandgeometrin möjliggör **mycket hög bearbetningsprestanda** i kombination med **lugn gång och god styrförmåga**. Enastående spånbildning och ytresultat, liten värmeöverföring till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaft-Ø 6 mm.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av **austenitiska, rostfria och syrafasta stålqualiteter**, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|------------------|
| Formbeskrivning | Cylinder |
| Tandningsfinhetsgrad | grov |
| Huvud-Ø | 9,6 mm |
| förkortning tandning | INOX |
| totallängd | 64 mm |
| Skaft-Ø | 6 mm |
| huvudlängd | 19 mm |
| Serie | Filtandning INOX |
| Skärmaterial | VHM |
| Produktslag | Roterande fil |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|--------|-------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| CuZn | mindre lämplig | | |