

Ansell**Handske, par HyFlex® 11-818, Handskstorlek: 10****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 094358 10 |
| GTIN | 10076490478534 |
| Artikelklass | 04P |

Beskrivning**Utförande:**

HyFlex® 11-818. Med innovativ beläggning för tre gånger längre livslängd än hos jämförbara handskar. Bärarmaterial i nylon-spandex med **18-Gauge**-stickningsteknik för maximal känslighet vid precisionsarbeten. **Utan silikon och latex**. Lämpar sig särskilt väl för hantering av känsliga delar, finmontage av små skruvar, utrustning av produktionsvägar.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|------------|
| Material beläggning | nitril/PU |
| Fingertoppskänsla | Mycket god |
| DMF-fri | nej |
| Passform | Mycket god |
| silikonfri | nej |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Våtgrepp | God |
| Andningsförmåga | Mycket god |
| Handskstorlek | 10 |
| Värmeskydd | Saknas |
| Oljegyrep | God |
| Serie | HyFlex® |
| Handskslag | Universalhandskar |
| Skyddskategori | Kategori II |
| Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 |
| Innehåll | 12 |
| Handskegenskap | Silikonfri |
| Handskegenskap | latexfritt |
| Handskegenskap | Allergikerhudvänlig |
| Handskegenskap | DMF-fri |
| EN 388 | 3121A |
| Hållarmaterial | Nylon-spandex |
| Beläggning | Nitrilskum |
| Beläggningsvariant | Handflata |
| användningsområde | Precision |
| Längd | 200 mm |
| Färg | blå |
| vikt | 16,5 g |
| Stickningsteknik | 18G |
| Användningsdata | Flergångs |
| Material | Nitrilskum |
| Skärskyddsklass | A |
| Produktslag | Universalhandskar |

