



Batteridrivna spärskruvdragare, Typ: M12FIR12-0



Beställningsdata

Ordernummer	070228 M12FIR12-0
GTIN	4058546029722
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – Batteridrivna vinkelborrskruvdragare samt spärskruvdragare

- **REDLINK™ elektronik med steglös varvtalsreglering, H/V-gång och överlastskydd.**
- **Lysdiodlampa för belysning av arbetsområdet.**
- **Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.**

Kompakt design för snabb åtkomst i alla applikationer t.ex. vid arbete med motorer eller transmissioner.

Borstlös POWERSTATE™-motor med förstärkt växellåda och kapsling för lång livslängd.

REDLINK PLUS™-elektronik för intelligent effekthantering.

Fördel:

REDLINK PLUS™-elektronik.

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

Inklusive adapter 1/2 tum till 3/8 tum.

OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 och 073839.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 175 min ⁻¹
typisk användning	Strong
vikt	1,5 kg
maximalt vridmoment hårt	81 Nm
verktygsfäste	Fyrkant 1/2 tum
tillverkarens beteckning	M12FIR12-0
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Utförande	Spärr-skruvdragare
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Batterispänning	12 V
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridrivna
Batterityp	Litiumjon
lämpligt för material	Trä
Produktslag	Skruvdragare

Tillbehör

Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12