



Tvåarmad avdragare, Typ: 5



Beställningsdata

Ordernummer	880100 5
GTIN	4021176009846
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 105 - 750 mm
gripvidd invändigt: 340 - 1000 mm
spänn djup till: 700 mm
effekt: 15 t

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	105 - 750 mm
effekt	15 t
gripvidd invändigt	340 - 1000 mm

spänn djup till	700 mm
Antal krokar	2
Utvändig sexkant	41 mm
maximalt vridmoment	650 Nm
vikt	47 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare