



Trearmad avdragare, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	880130 4
GTIN	4021176005886
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 170 - 375 mm

gripvidd invändigt: 200 - 500 mm

spännjup till: 200 mm

effekt: 15 t

Teknisk beskrivning

gripvidd utvändigt	170 - 375 mm
spännjup till	200 mm
effekt	15 t

gripvidd invändigt	200 - 500 mm
Antal krokar	3
Utvändig sexkant	36 mm
maximalt vridmoment	500 Nm
vikt	17,99 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

Tillbehör

Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200
Förlängda armar (3 st) Typ 4/500 mm	880320 4/500
Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Lös tryckspindel Typ 4	880150 4
Hydraulspindel Typ 1	880170 1