



Trearmad avdragare, Typ: 1



Beställningsdata

Ordernummer	880130 1
GTIN	4021176013393
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 27 - 90 mm

gripvidd invändigt: 70 - 140 mm

spännjup till: 100 mm

effekt: 6 t

Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	70 - 140 mm
spännjup till	100 mm
gripvidd utvändigt	27 - 90 mm

effekt	6 t
Utvändig sexkant	17 mm
maximalt vridmoment	80 Nm
Antal krokar	3
vikt	1,53 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

Tillbehör

Förlängda armar (3 st) Typ 1/200 mm	880320 1/200
Lös tryckspindel Typ 1	880150 1
Lösa armar (3 st) Typ 1/100 mm	880220 1/100
Lösa armar, par Typ 1/100 mm	880200 1/100