



Sladdlös borrarvdragare FlexiClick-system, Typ: GSR1860FC



Beställningsdata

Ordernummer	070107 GSR1860FC
GTIN	3165140906067
Artikelklass	03B

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivna borrarvdragare

- **Kompakt batteridrivna borrarvdragare med höger-/vänstergång.**
- **Med Electronic Motor Protection (EMP) och Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-lampa för upplysning av arbetsområdet och batteriladdningsindikatorn.**
- **Vridmomentinställning i flera nivåer för exakt skruvdragning.**
- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid borrning och skruvdragning.**
- **Softgrip.**

Möjlighet till eftermontering av **Connectivity**-modul. Maximal flexibilitet och exakt arbete även vid svåråtkomliga ställen tack vare utbytbar **excenter- eller vinkeltillsats**. Hammarbörning i betong med 1 Joule slagenergi tack vare **SDS-Plus-hammartillsats**. **Huvudlängd inklusive bitshållare endast 147 mm.**

leveransinnehåll:

Inklusive 2x5,0 Ah litiumjonbatteri, laddare, transportväska, sidohandtag. Med en mängd olika justerbara tillsatser i FlexiClick-systemet: Borrchuck, vinkeltillsats, excentertillsats. SDS-Plus-hammartillsats.

OBS!:

Passande reservbatterier, starthjälppaket och laddare hittar du under nr 073851 ff och 073866 ff.
förpackning: Systemväska, (L-Boxx)
passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Bosch 18 V

tillverkarens beteckning: GSR 18V-60FC Set

motorkonstruktion: borstlös motor

batterikapacitet: 5 A·h

Batterispänning: 18 V

maximalt vridmoment mjukt: 31 N·m

maximalt vridmoment hårt: 60 N·m

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 600 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 1900 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
motorkonstruktion	borstlös motor
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt vridmoment mjukt	31 N·m
vikt	1,7 kg
maximalt vridmoment hårt	60 N·m
tillverkarens beteckning	GSR 18V-60FC Set
batterikapacitet	5 A·h
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
typisk användning	Strong

Tillbehör

Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073854 B18
Start-set trådlös laddning Typ GAL1830W	073862 GAL1830W