

AEG

Sladdlös borrarvdragare, Typ: BS18C2X



Beställningsdata

Ordernummer	070222 BS18C2X
GTIN	4058546010843
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

AEG – Sladdlös borrarvdragare

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- 23 stegs momentinställning samt borrläge.
- Snabbchuck 13 mm.
- 4-polig motor för maximal effekt och kompakt utförande.

Utförande reklamtext:

- Robust och lätthanterlig 2-växlad sladdlös borrarvdragare med H/V-gång.
- FIXTEC snabbchuck med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- 23 stegs momentinställning samt borrläge.
- Snabbchuck 13 mm.

Fördel:

23 stegs vridmomentinställning.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 2,0 Ah batterier, laddare, transportväska.

OBS!:

Passande reservackumulatorer och laddare finns från nr 073820 och nr 073846 – nr 073848.
Passande laddare och starterset finns under nr 073841 och nr 073844.

Teknisk beskrivning

batterikapacitet	2 Ah
maximal spiralborr-Ø i trä	45 mm
vikt	1,7 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Batterispänning	18 V
förpackning	Transportväska
typisk användning	Strong
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	BS 18 C2X
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min ⁻¹
maximalt vridmoment hårt	50 Nm
motorkonstruktion	4-polig motor
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG typ B 18 V
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Energiförsörjning	Batteridrivnen
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrskruvdragare
USP1	18V
USP2	FIXTEC snabbspännchuck med mjukt handtag

Tillbehör

Vinkelskruvtillsats Typ OSD2	073920 OSD2
Batteriladdare Typ BL1418	073841 BL1418
Vinkelskruvtillsats Typ WB1	073920 WB1