



Trearmad avdragare, Typ: 10



Beställningsdata

Ordernummer	880130 10
GTIN	4021176013621
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 27 - 130 mm

gripvidd invändigt: 70 - 180 mm

spännjup till: 100 mm

effekt: 6 t

Teknisk beskrivning

effekt	6 t
gripvidd invändigt	70 - 180 mm
gripvidd utvändigt	27 - 130 mm

spänn djup till	100 mm
Antal krokar	3
maximalt vridmoment	80 Nm
Utvändig sexkant	17 mm
vikt	1,59 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

Tillbehör

Lösa armar, par Typ 1/100 mm	880200 1/100
Förlängda armar (3 st) Typ 1/200 mm	880320 1/200
Lösa armar (3 st) Typ 1/100 mm	880220 1/100
Lös tryckspindel Typ 1	880150 1