



## Tvåarmad avdragare, Typ: 1



### Beställningsdata

Ordernummer	880100 1
GTIN	4021176009433
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

#### Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 30 - 90 mm  
gripvidd invändigt: 70 - 140 mm  
spännjup till: 100 mm  
effekt: 4,5 t

### Teknisk beskrivning

spännjup till	100 mm
gripvidd invändigt	70 - 140 mm
gripvidd utvändigt	30 - 90 mm

effekt	4,5 t
Antal krokar	2
maximalt vridmoment	80 Nm
Utvändig sexkant	17 mm
vikt	1,305 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

## Tillbehör

Lös tryckspindel Typ 1	880150 1
Lösa armar (3 st) Typ 1/100 mm	880220 1/100
Lösa armar, par Typ 1/100 mm	880200 1/100
Förlängda armar, par Typ 1/200 mm	880300 1/200