



Trearmad avdragare, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	880130 2
GTIN	4021176013478
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktygsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 35 - 160 mm
gripvidd invändigt: 100 - 220 mm
spänn djup till: 150 mm
effekt: 7 t

Teknisk beskrivning

effekt	7 t
spänn djup till	150 mm
gripvidd utvändigt	35 - 160 mm

gripvidd invändigt	100 - 220 mm
Antal krokar	3
maximalt vridmoment	150 Nm
Utvändig sexkant	22 mm
vikt	3,815 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

Tillbehör

Lös tryckspindel Typ 2	880150 2
Lösa armar, par Typ 2/150 mm	880200 2/150
Lösa armar (3 st) Typ 2/150 mm	880220 2/150
Förlängda armar (3 st) Typ 2/300 mm	880320 2/300