



Slipstift hårdhet J grov, AW-CER, Typ: ZY1020



Beställningsdata

Ordernummer	551795 ZY1020
GTIN	4007220898512
Artikelklass	55E

Beskrivning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

grovt, korn 46.

Slipstift med **blandkorn (AW-CER)** i **hårdhet J**. Mjukt bunden kombination av **vit ädelkorund** och **keramisk, mikrokristallin sinterkorund** med hög självskärpande effekt för konstant hög avverknings effekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO).

Användningsdata:

För ytbearbetning av svärbearbetade superlegeringar som **titanmaterial, nickel- och koboltbaslegeringar** samt **härdat stål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	grov
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	10 mm
huvudlängd	20 mm
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik

Produktnamnsattribut	AW-CER
Produktlag	Slipstift