



Slipstift hårdhet J fin, AW-CER, Typ: ZY1325



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 551796 ZY1325 |
| GTIN | 4007220802311 |
| Artikelklass | 55E |

Beskrivning

Utförande:

PFERD slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. PFERD slipstift är universellt användbara till **kant- och yt slipning** och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.

Slipstift med **blandkorn (AW-CER)** i **hårdhet J**. Mjukt bunden kombination av **vit ädelkorund** och **keramisk, mikrokristallin sinterkorund** med hög självskärpande effekt för konstant hög avverknings effekt och kall slipning (Pferd-beteckning AWCO). **fin**, Korn 80.

Användningsdata:

För ytbearbetning av svårbearbetade superlegeringar som **titanmaterial, nickel-** och **koboltbaslegeringar** samt **härdat stål**.

Rekommenderad skärhastighet 30 – 50 m/s.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------------|
| Slipmedel | Keramikkorn (CER) |
| Slipmedlets beteckning | Keramik |
| Produktnamnsattribut | AW-CER |
| Produktslag | Slipstift |