



## Tryckförslutningsband DUAL-LOCK™, Typ: SJ356



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 083692 SJ356  |
| GTIN         | 4054596308381 |
| Artikelklass | 08M           |

### Beskrivning

#### Utförande:

3M™ lossningsbara fastsättningssystem är alternativen till traditionella fogningsmetoder som skruvar, nitar, spikar eller klämmor.

**DUAL-LOCK** för **högre draghållfasthet, lätt och snabbt öppnande** med en enkel skalningsrörelse.

### Teknisk beskrivning

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Tjocklek                 | 5,7 mm            |
| Färg                     | halvtransparent   |
| tillverkarens beteckning | SJ356             |
| Längd                    | 2,5 m             |
| Bredd                    | 25 mm             |
| användningsområde        | Inom- och utomhus |
| Häftmassa                | Akryl             |

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Antal gånger återförslutbarhet | 1000         |
| temperaturbeständig upp till   | -30 - 95 °C  |
| Minsta hållbarhet              | 12 månad     |
| Slag av tejp                   | Kardborrband |
| lagringstemperatur             | 20 °C        |
| Lager luftfuktighet            | 50 %         |
| Produktslag                    | Tejp         |