

3M**VHB™ Power Klebeband, Tillverkarens beteckning: 5952F****Beställningsdata**

Ordernummer	083785 5952F
GTIN	4054596308589
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidigt och kraftfullt häftband av rent akryllim (VHB) för starka, permanenta förband. Skapar omedelbart ett starkt förband. Hög beständighet mot temperatur, väderpåverkan, UV-ljus och lösningsmedel. Utmärkt tätningsfunktion, vibrationsdämpande. För ytor som är svåra att limma.

Användningsdata:

Lämpligt för metaller, lackerade ytor, lackerat trä, glas, keramik och många plastmaterial. för användning inom- och utomhus

Längd: 11 m

Bredd: 19 mm

Färg: svart

kortvarigt temperaturbeständigt upp till: 150 °C

långvarigt temperaturbeständigt upp till: 90 °C

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	5952F
Tjocklek	1,1 mm
Längd	11 m

Färg	grå
Bredd	19 mm
Material täckplåt	Silikoniserad polyetenfilm
Elasticitet	300 %
Limstyrka på stål	5,5 N/mm
anmärkning	dämpande
anmärkning	smidig
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Antal tejper	1
Slag av tejp	Dubbelsidig
Hållarmaterial	PE
Häftmassa	Akryl
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Användning	Tätning
Användning	Maskering
Användning	Fastsättning
temperaturbeständig upp till	120 - 150 °C