

3M**Aluminiumtejp, Bredd×längd (mm×m): 25X55****Beställningsdata**

Ordernummer	083635 25X55
GTIN	50051125853458
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.

3M™ 431 har utomordentliga tätningsegenskaper tack vare en god fuktavskärmning och kan utan problem användas i långtidstillämpningar.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	55 m
tillverkarens beteckning	431
Färg	silver
Bredd	25 mm
Tjocklek	0,09 mm

Liner finns	nej
lagringstemperatur	20 °C
Draghållfasthet	3,38 N/mm
Hållarmaterial	Aluminium
Slag av tejp	Enkelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Elasticitet	5 %
temperaturbeständig upp till	-55 - 155 °C
Häftmassa	Akryl
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
Lager luftfuktighet	50 %
Användning	Omslutning
Användning	Avskärmning
Användning	Maskering
Användning	Tätning
Användning	Kantning
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Produktslag	Tejp