


3M**Aluminiumtejp, Bredd×längd (mm×m): 50X55****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 083634 50X55 |
| GTIN | 50051125853168 |
| Artikelklass | 08M |

Beskrivning**Utförande:**

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.

3M™ 425 kan i de flesta fall avlägsnas utan rester och anpassar sig genom sin smidighet till krökta och ojämna ytor.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------|
| Bredd | 50 mm |
| tillverkarens beteckning | 425 |
| Färg | silver |
| Längd | 55 m |
| Tjocklek | 0,12 mm |
| Liner finns | nej |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Häftmassa | Akryl |
| lagringstemperatur | 20 °C |
| Hållarmaterial | Aluminium |
| Draghållfasthet | 4,9 N/mm |
| Slag av tejp | Enkelsidig |
| temperaturbeständig upp till | -55 - 155 °C |
| Elasticitet | 6 % |
| anmärkning | UV-beständig |
| anmärkning | fuktbeständig |
| anmärkning | termiskt ledande |
| anmärkning | smidig |
| Minsta hållbarhet | 24 månad |
| Lager luftfuktighet | 50 % |
| Limstyrka på stål | 0,59 N/mm |
| Användning | Omslutning |
| Användning | Tätning |
| Användning | Maskering |
| Användning | Avskärmning |
| Användning | Kantning |
| Produktslag | Tejp |