



## Trearmad avdragare, Typ: 5



### Beställningsdata

Ordernummer	880130 5
GTIN	4021176075421
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

#### Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 190 - 520 mm

gripvidd invändigt: 280 - 600 mm

spänn djup till: 200 mm

effekt: 20 t

### Teknisk beskrivning

spänn djup till	200 mm
gripvidd utvändigt	190 - 520 mm
gripvidd invändigt	280 - 600 mm

effekt	20 t
maximalt vridmoment	650 Nm
Antal krokar	3
Utvändig sexkant	41 mm
vikt	22,72 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

## Tillbehör

Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Förlängda armar (3 st) Typ 4/500 mm	880320 4/500
Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200
Hydraulspindel Typ 2	880170 2