

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 18
GTIN	4045197975225
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

NominellØ D	18 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 0903..
Skruvsats förvändskär	269028 34
Effektiv längd L ₁	27 mm
Skaftdiameter D _s	25 mm
totallängd L	135 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500