

Garant**"5-i-1" svarv- och borrarverktyg 1,5×D, Vänster, Ø DC: 26mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268464 26
GTIN	4045197975232
Artikelklass	21X

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Cylindriskt skaft.

Användningsdata:

Plansvarvning, längssvarvning, borrarning, invändig längssvarvning, försänkning.

OBS!:

- Välj så stor hörnradie som möjligt.
- Arbeta alltid med invändig kylning vid borrarning (minst 5 bar).

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	39 mm
Vändskärsplatta nr 268472 – 268496	WCHX 1305..
Skaftdiameter D _s	32 mm
NominellØ D	26 mm
Håldiameter tolerans D	0/+0,33 mm
Skruvsats förvändskär	269028 36
totallängd L	180 mm
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600