



Tvåarmad avdragare, Typ: 20



Beställningsdata

Ordernummer	880100 20
GTIN	4021176010088
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 40 - 200 mm
gripvidd invändigt: 100 - 260 mm
spännjup till: 150 mm
effekt: 6 t

Teknisk beskrivning

spännjup till	150 mm
gripvidd invändigt	100 - 260 mm
effekt	6 t

gripvidd utvändigt	40 - 200 mm
Utvändig sexkant	22 mm
Antal krokar	2
maximalt vridmoment	150 Nm
vikt	3,22 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

Tillbehör

Lösa armar, par Typ 2/150 mm	880200 2/150
Förlängda armar, par Typ 2/300 mm	880300 2/300
Lösa armar (3 st) Typ 2/150 mm	880220 2/150
Lös tryckspindel Typ 2	880150 2