



Trearmad avdragare, Typ: 3



Beställningsdata

Ordernummer	880130 3
GTIN	4021176013546
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 46 - 250 mm
gripvidd invändigt: 180 - 340 mm
spänn djup till: 200 mm
effekt: 10 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	200 mm
gripvidd invändigt	180 - 340 mm
effekt	10 t

gripvidd utvändigt	46 - 250 mm
Utvändig sexkant	27 mm
maximalt vridmoment	250 Nm
Antal krokar	3
vikt	9,615 kg
Produktslag	Trearmad avdragare

Tillbehör

Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200
Lös tryckspindel Typ 3	880150 3
Förlängda armar (3 st) Typ 4/500 mm	880320 4/500