

Garant**Polerskiva Korn 80 (SiC), Skivans Ø × bredd: 150X20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552012 150X20
GTIN	4045197975270
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

Elastisk polyuretan-poleringskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För förbättring av ytfinishen, effektslipning och lättare gradningsarbeten. Den mjuka, elastiska PU-bindningen möjliggör god anpassningsmöjlighet till arbetsstycket.

OBS!:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	150 mm
maximalt varvtal:	2550 min ⁻¹
skivbredd	20
hål-Ø	25 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Produktslag	Polerskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Hylsdorn Antal inspända rondeller 1-2

556380 1-2