

Garant**Polerstav SiC Korn 150 hård, bredd× längd: R10X140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552034 R10X140
GTIN	4045197975959
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

Elastiska polyuretan-poleringsaskivor med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För finslipningsarbeten och poleringsarbeten t.ex. i verktygstillverkning.

OBS!:

Ytterligare mått och hårdheter levereras vid begäran.

Slipmedlets beteckning: SiC

Formbeskrivning: Rund

Längd: 140 mm

Bredd: 10 mm

höjd: 10 mm

Teknisk beskrivning

Längd	140 mm
Slipmedlets beteckning	SiC
Formbeskrivning	Rund
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
Kornstorlek	150
Bredd	10 mm
höjd	10 mm
Bindning	PU-bindning

Produktslag

Polerstav

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		