

**Garant****Polerstav SiC Korn 150 hård, bredd× längd: F20X140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552034 F20X140
GTIN	4045197975935
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:****Elastiska polyuretan-poleringskivor** med SiC-slipkorn.**Användningsdata:**

För finslipningsarbeten och poleringsarbeten t.ex. i verktygstillverkning.

**OBS!:**

Ytterligare mått och hårdheter levereras vid begäran.

Slipmedlets beteckning: SiC

Formbeskrivning: Plan

Längd: 140 mm

Bredd: 20 mm

höjd: 10 mm

**Teknisk beskrivning**

Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)
höjd	10 mm
Bindning	PU-bindning
Bredd	20 mm
Formbeskrivning	Plan
Kornstorlek	150
Slipmedlets beteckning	SiC

Längd	140 mm
Produktslag	Polerstav

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		