

Garant**Polerstav SiC Korn 150 hård, bredd× längd: F12X140mm****Beställningsdata**

Ordernummer	552034 F12X140
GTIN	4045197975928
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

Elastiska polyuretan-poleringsaskivor med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För finslipningsarbeten och poleringsarbeten t.ex. i verktygstillverkning.

OBS!:

Ytterligare mått och hårdheter levereras vid begäran.

Slipmedlets beteckning: SiC

Formbeskrivning: Plan

Längd: 140 mm

Bredd: 12 mm

höjd: 6 mm

Teknisk beskrivning

Bindning	PU-bindning
Bredd	12 mm
höjd	6 mm
Längd	140 mm
Formbeskrivning	Plan
Kornstorlek	150
Slipmedlets beteckning	SiC
Slipmedel	Kiselkarbid (SiC)

Produktslag

Polerstav

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		