



Rakslip Ackumulator, Typ: 71230262



Beställningsdata

Ordernummer	077262 71230262
GTIN	
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- Dammresistent och kraftfull batteridrivnen rakslip.
- Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- Idealisk för alla tillämpningar. Optimala varvtal, anpassad för många slipmedel och material tack vare steglöst elektroniskt varvtalsförval.
- Maximal arbetstakt med FEIN HighPower-litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutfång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
- Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från kåpan, samt 4 extra vibrationsdämpare.
- Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd.
- Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.

Lång spindelhals. Den långa och smala halsen möjliggör djup nedsänkning i arbetsstycken (t.ex. invändig slipning av rör).

Norm:

- Underhållsfri borstlös EC-motor med innovativa kylflänsar för optimal kylning inklusive temperaturövervakning.
- Maximal arbetstakt med FEIN HighPower litiumjonbatterier. Celler för hög strömstyrka med permanent hög strömutfång och 75 % högre strömstyrka än litiumjonbatterier.
- Bearbeta smidigt och med låga vibrationer tack vare den separat lagrade motorn som är frikopplad från huset, samt 4 extra vibrationsdämpare.

- **Omfattande användarskydd: Mjukstart, återstartspärr, elektroniskt överbelastningsskydd.**
- **Dammskyddad, separat motorelektronik i handtaget.**

leveransinnehåll:

Inklusive spännstång \varnothing 6 mm, vardera 1 st dubbel skiftnyckel nyckelvidd 13 och 17, transportväska. **Exkl. batteri och laddare.** Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073834 – 073845.

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare hittar du under 073834 ff.

Rakslipmaskinerna är godkända för användning med roterandefilar med diametrar upp till 12 mm.

Teknisk beskrivning

maximal spännhyls- \varnothing	8 mm
Batterispänning	18 V
vikt	1,6 kg
elektroniskt varvtalsförval	ja
maximala vibrationer enligt EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
tillverkarens beteckning	AGSZ 18-280 LBL Select
varvtalsområde	9000 - 28000 min^{-1}
motorkonstruktion	borstlös
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 12 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	0
Energiförsörjning	Batteridriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Rakslip

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE12 V	073837 FE12
---	-------------

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073837 FE18
Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 8 mm	077268 8
Spännhylsa för rakslipmaskin Spännhylsa-Ø 6 mm	077268 6