



## Tvåarmad avdragare, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	880100 3
GTIN	4021176009686
Artikelklass	83U

### Beskrivning

#### Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

#### Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spännjupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 65 - 250 mm  
gripvidd invändigt: 180 - 340 mm  
spännjup till: 200 mm  
effekt: 8,5 t

### Teknisk beskrivning

effekt	8,5 t
gripvidd invändigt	180 - 340 mm
spännjup till	200 mm

gripvidd utvändigt	65 - 250 mm
maximalt vridmoment	300 Nm
Antal krokar	2
Utvändig sexkant	27 mm
vikt	7,12 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

## Tillbehör

Förlängda armar, par Typ 3/300 mm	880300 3/300
Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200
Lös tryckspindel Typ 3	880150 3
Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Förlängda armar, par Typ 4/500 mm	880300 4/500