



## Sladdlös slagbormaskin/skruvdragare, Typ: M12FPD2XK



### Beställningsdata

Ordernummer	070110 M12FPD2XK
GTIN	4058546220839
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kraftfull batteridrivnen slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effekreglering.

FUEL™ högeffektiv sladdlös mutterdragare med 6-in-1-skruvlösning. Avtagbart borrhuckssystem med 3 adaptrar för maximal flexibilitet.

#### Fördel:

6 i 1-skruvlossning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive 2 st litiumonbatterier, laddare, transportväska (HD-box) och bältesclips, 13 mm snabbbytes-/snabbspännborrchuck, excentertillsats, vinkelskruvdragartillsats.

#### OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 – 073816, 073827 och 073840.

Lämplig Bluetooth-spårningsmodul hittas under 070103 BTT-1.

## Teknisk beskrivning

vikt	1,2 kg
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min <sup>-1</sup>
motorkonstruktion	FUEL™
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min <sup>-1</sup>
typisk användning	Strong
maximal spiralborr-Ø i trä	35 mm
Batterispänning	12 V
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Antal ingående batterier	2
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
Batterityp	Litiumjon
maximalt vridmoment	37 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
batterikapacitet	2 Ah
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	30,8 m/s <sup>2</sup>
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
tillverkarens beteckning	M12FPDXKIT-202X
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Energiförsörjning	Batteridriven
lämpligt för material	Trä
lämpligt för material	Stål
lämpligt för material	Betong
lämpligt för material	Murverk
Produktslag	Slagborrskruvdragare

---

**Tillbehör**

Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC