



## Hylsnyckelsortiment, 3/8 tum-fyrkant, VDE-isolerade 17 delar, Typ: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	633995 6
GTIN	4013288190970
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

Momentnyckel **isolerad upp till 1000 V** enligt **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M3,5 – M12.

#### Material:

Krommolybdenstål, mattförokromat.

#### leveransinnehåll:

Hylsnyckelinsatser sexkant VDE-isolerade: 14 st strl. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Förlängningar VDE-isolerade: 91 mm och 166 mm

Spärrskaft VDE-isolerat: 1 styck

Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

Material: Krommolybdenstål

höjd: 60 mm

fyrkantfäste: 3/8 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 6-19 mm

### Teknisk beskrivning

Antal delar	17
-------------	----

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	6-19 mm
fyrkantsfäste	3/8 tum
tillverkarens beteckning	8100 SB VDE 1
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Material	Krommolybdenstål
förpackning	Textilväska, kardborrlås
Längd	300 mm
Bredd	180 mm
höjd	60 mm
Yta	mattförokromad
Produktslag	hylsnyckel