



Tvåarmad avdragare, Typ: 30



Beställningsdata

Ordernummer	880100 30
GTIN	4021176010163
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kugghjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 65 - 350 mm
gripvidd invändigt: 180 - 440 mm
spänn djup till: 200 mm
effekt: 8,5 t

Teknisk beskrivning

spänn djup till	200 mm
gripvidd invändigt	180 - 440 mm
effekt	8,5 t

gripvidd utvändigt	65 - 350 mm
maximalt vridmoment	300 Nm
Utvändig sexkant	27 mm
Antal krokar	2
vikt	7,525 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

Tillbehör

Lös tryckspindel Typ 3	880150 3
Förlängda armar, par Typ 4/500 mm	880300 4/500
Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200
Förlängda armar, par Typ 3/300 mm	880300 3/300