



Tvåarmad avdragare, Typ: 4



Beställningsdata

Ordernummer	880100 4
GTIN	4021176009761
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Med omvändbara avdragararmar (**för utvändig och invändig avdragning**). Avdragararmarna kan förskjutas på oket för olika arbetsstyckdiametrar. Ok och avdragararmar av kvalitetsverktogsstål. Kraftig spindel med dubbelsidig spindelspets (kula och spets).

Användningsdata:

Universellt användbara för demontering av lager, skivor, kuggjul med mera. På 880100 storlek 5 kan spänn djupet på 400 mm (normalt) utökas upp till 700 mm genom att armarna flyttas.

gripvidd utvändigt: 80 - 520 mm
gripvidd invändigt: 200 - 590 mm
spänn djup till: 200 mm
effekt: 12 t

Teknisk beskrivning

gripvidd invändigt	200 - 590 mm
gripvidd utvändigt	80 - 520 mm
effekt	12 t

spänn djup till	200 mm
Antal krok	2
maximalt vridmoment	400 Nm
Utvändig sexkant	36 mm
vikt	14 kg
Produktslag	Tvåarmad avdragare

Tillbehör

Hydraulspindel Typ 1	880170 1
Lös tryckspindel Typ 4	880150 4
Lösa armar (3 st) Typ 3/200 mm	880220 3/200
Förlängda armar, par Typ 4/500 mm	880300 4/500
Förlängda armar, par Typ 3/300 mm	880300 3/300
Lösa armar, par Typ 3/200 mm	880200 3/200