

**Garant****VCGT 050102, Sort: HU7315-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	261358 HU7315-1
GTIN	4045197976291
Artikelklass	211

### Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	AF
Sort	HU7315-1
Matning $f$	0,03 - 0,25 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	VCGT 050102
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning