

Garant**VC.T 070204, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261362 HU7315-1
GTIN	4045197976406
Artikelklass	211

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	N
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Sort	HU7315-1
spån-brytare	AF
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Beläggning	obelagd

ISO-kod vändskär	VCGT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	G
Produktslag	Vändskär för svarvning