

 KOMET**TOHX 090202 vänster, W30, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

TOHX 090202 vänster BK6425 Sort: BK6425

spån-brytare: G12

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 180 m/min
Sekundär användning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min

Skärmaterial	VHM
Sort	BK6425
spån-brytare	G12
Hörnradie	0,2 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 090202 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning