




WOHX 08T302 höger, W00, Sort: K10



Beställningsdata

Ordernummer	268905 K10
GTIN	4047109056442
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 08T302 höger K10 Sort: K10

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 200 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 300 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	K
Sort	K10
Skärhastighet v_c sekundär användning	300 - 500 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	200 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sekundär användning	N

Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	WOHX 08T302 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	20 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning