

**WOHX 10T304 höger, W00, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268910 BK6425
GTIN	4047109225879
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 10T304 höger BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P

Sort	BK6425
ISO-kod vändskär	WOHX 10T304 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	20 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning