


**WOHX 10T304 höger, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268909 P25M
GTIN	4047109056572
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

WOHX 10T304 höger P25M Sort: P25M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Sort	P25M
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 180 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Sekundär användning	M
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
ISO-kod vändskär	WOHX 10T304 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning