


**WOHX 10T304 höger, W00, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268908 P25M
GTIN	4047109056541
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 10T304 höger P25M Sort: P25M

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Sekundär användning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Primäranvändning	P

Sort	P25M
ISO-kod vändskär	WOHX 10T304 R
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W00
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning