

**TOHX 140305 vänster, W30, Sort: BK8425****Beställningsdata**

Ordernummer	268884 BK8425
GTIN	4047109180185
Artikelklass	24T

Beskrivning

TOHX 140305 vänster BK8425 Sort: BK8425

spån-brytare: G12

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 260 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 160 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 160 m/min
Skärförhållande	krävande intermittent
Primäranvändning	P
Sort	BK8425
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 260 m/min
Sekundär användning	M

spån-brytare	G12
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,5 mm
Beläggning	belagd
ISO-kod vändskär	TOHX 140305 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W30
Spånvinkel	12 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning