

**WOHX 06T302 vänster, W01, Sort: BK6425****Beställningsdata**

Ordernummer	268916 BK6425
GTIN	4047109225961
Artikelklass	24T

Beskrivning

WOHX 06T302 vänster BK6425 Sort: BK6425

Skärdjup a_p : 0,5 - 1,5 mm

Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet v_c sekundär användning: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivning

Sekundär användning	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 300 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,2 mm
Sort	BK6425
Skärdjup a_p	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet v_c sekundär användning	120 - 180 m/min

Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WOHX 06T302 L
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	W01
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning