


**WOHX 06T302 vänster, W01, Sort: P25M****Beställningsdata**

Ordernummer	268916 P25M
GTIN	4047109056961
Artikelklass	24T

**Beskrivning**

WOHX 06T302 vänster P25M Sort: P25M

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 300 m/min

Skärhastighet  $v_c$  sekundär användning: 120 - 180 m/min

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,2 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	P25M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet $v_c$ sekundär användning	120 - 180 m/min
Sekundär användning	M

Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 300 m/min
ISO-kod vändskär	WOHX 06T302 L
Produktnamnsattribut	W01
Spånvinkel	6 grad
Produktslag	Vändskär för svarvning